

**HOLEX****Stranske ščipalne klešče, svetle, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725250 160
GTIN	4045197166326
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).  
Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje mehke žice do Ø	2,8 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
celotna dolžina	160 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetle
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče