

**Garant****Stranske ščipalne klešče za finomehanike, običajna oblika, SFW, Celotna dolžina: 130mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725390 130
GTIN	4045197166371
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Ozka glava, rezila induktivno kaljena in precizno brušena; s finim rezalnim robom.

Ročaj s prevleko iz umetne mase in odpiralno vzmetjo.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Rezalni rob: zelo fino posnetje rezalnih robov

Za rezanje mehke žice do  $\varnothing$ : 0,4 - 1,5 mm

Za rezanje srednje trde žice do  $\varnothing$ : 0,4 - 1 mm

**Tehnični opis**

Za rezanje srednje trde žice do $\varnothing$	0,4 - 1 mm
celotna dolžina	130 mm
Za rezanje mehke žice do $\varnothing$	0,4 - 1,5 mm
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Ročaj	Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave	induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju

Značilnost blagovnega imena	SFW
Ročaja z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

---

**Pribor**

Garnitura vzmeti 2-delna	719270
--------------------------	--------