



## Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	662200 8
GTIN	4013288192172
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Kovana stebila, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

**Ročaj Kraftform** iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

**Steblo** iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

#### Standard:

**DIN 5265 Form A**

#### Napotek:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

### Tehnični opis

Dolžina rezila	175 mm
Debelina konice a	1,2 mm
celotna dolžina	287 mm
Širina konice b	8 mm
Konica	Lasertip
Oznaka proizvajalca	334
Pogonski profil	Ploščati izvijač

Vrsta izdelka	Izvijač
---------------	---------

## Pribor

Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 3,5 mm	662200 3,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 5,5 mm	662200 5,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 2,5 mm	662200 2,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 10 mm	662200 10
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 6,5 mm	662200 6,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 3 mm	662200 3
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 4 mm	662200 4