



Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 85°, KW, Celotna dolžina: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725570 160
GTIN	4003773046820
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.

Glava zakrivljena 85°.

Uporaba:

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (**ni za kovino**).

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Vanadijevo električno jeklo, kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	polirane
Glava	zakrivljene 85°
Značilnost blagovnega imena	KW

z odpiralno vzetjo	da
za umetne mase	da
nastavljivi omejljni vijak	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče