

Garant**Stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725310 160
GTIN	4045197501646
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do \emptyset	2 mm
Za rezanje mehke žice do \emptyset	4 mm
celotna dolžina	160 mm
Standard	DIN ISO 5749
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane

Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče