

**Stranske ščipalne klešče, polirane, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	724900 180
GTIN	4003773218074
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
celotna dolžina	180 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

