



Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 20°, KW, Celotna dolžina: 150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725700 150
GTIN	2050001659613
Razred artikla	76B

Opis

Izvedba:

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Rezili sta zamaknjeni za rezanje **z rahlim striženjem**. Ročaja z gumijasto prevleko proti drsenju in odpiralno vzmetjo. Glava zakrivljena 20°.

Uporaba:

Za rezanje nalite umetne mase in kablskih vezic tik ob površini (**ni za kovino**).

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Tehnični opis

celotna dolžina	150 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	črno brunirane
Glava	zakrivljene 20°
Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	ne
za umetne mase	da

nastavljivi omejilni vijak

ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče