

**Garant****Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15°, KW, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725500 160
GTIN	4045197166401
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.

Glava zakrivljena pribl. 15°. Nastavljiv omejevalni vijak zmanjšuje obrabo rezil.

**Uporaba:**

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (**ni za kovino**).

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	160 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	polirane
Glava	zakrivljene 15°
Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da

za umetne mase	da
nastavljivi omejljni vijak	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

---

## Pribor

Vzmet za stranske ščipalne klešče za umetne mase Tip 160/5X20	725510 160/5X20
---	-----------------