

**Središčne ščipalne klešče, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725800 250
GTIN	4003773034070
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S posebej čvrsto glavo in induktivno kaljenimi rezili. Trdota rezil pribl. 64 HRC. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Prednosti:

Poraba moči je manjša kot pri enakovrednih stranskih ščipalnih kleščah.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	5 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	3,5 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3,8 mm
Standard	DIN ISO 5743
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Glava	ravne
Postopek izdelave	Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 64 HRC

Material	Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Površina	Klešče črno atramentirane, glava polirana
Vrsta izdelka	Rezalne klešče