



Ploščati izvijač za elektrिकarje, zmanjšan \emptyset stebela, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Širina konice b: 4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	663200 4
GTIN	4013288160102
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Stebela s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla s konično konico, cink fosfatirano. **Zmanjšan \emptyset stebela z vgrajeno zaščitno izolacijo** za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (\emptyset stebela = \emptyset izolacije v prednjem predelu stebela).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za elektrिकarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Tehnični opis

Dolžina rezila	100 mm
Širina konice b	4 mm
Debelina konice a	0,8 mm
celotna dolžina	198 mm

Oznaka proizvajalca	160 iS
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač