



Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“, Širina konice b: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	660900 8
GTIN	7610733085651
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim stebлом (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Ročaj Multicraft iz umetne mase odporne na udarce (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

Prednosti:

- **Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.**
- **Brez izrivanja iz glave vijaka.**
- **Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.**
- **Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.**
- **Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Oznaka za vrsto izvijača in velikost.**

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Tehnični opis

Širina konice b	8 mm
Debelina konice a	1,2 mm
Dolžina rezila	160 mm

Opis konice	5
6-kotnik za pomoč s ključem	10 mm
celotna dolžina	270 mm
Serijska	multicraft
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač