



## Stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-potopno izolirane, Celotna dolžina: 180mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725335 180
GTIN	4003773018179
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase, **potopno izolirane**.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	potopno izolirane
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo

Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče