



## Ploščati izvijač za elektrikarje, zmanjšan $\varnothing$ stebela, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, širina konice b: 5,5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	663200 5,5
GTIN	4013288192431
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Stebela s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Ročaj Kraftform** iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla s konično konico, cink fosfatirano. **Zmanjšan  $\varnothing$  stebela z vgrajeno zaščitno izolacijo** za nižje ležeče vijake in vzmetne elemente ( $\varnothing$  stebela =  $\varnothing$  izolacije v prednjem predelu stebela).

#### Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

### Tehnični opis

Širina konice b	5,5 mm
Dolžina rezila	125 mm
celotna dolžina	223 mm
Debelina konice a	1 mm
Oznaka proizvajalca	160 iS

Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač