



Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	662200 3
GTIN	4013288175434
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Kovana stebila, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

Standard:

DIN 5265 Form A

Napotek:

Izvijači za elektrिकarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Tehnični opis

Debelina konice a	0,5 mm
Dolžina rezila	80 mm
celotna dolžina	161 mm
Širina konice b	3 mm
Konica	črna
Oznaka proizvajalca	335
Pogonski profil	Ploščati izvijač

Vrsta izdelka

Izvijač