



Izvijač s standardizirano konico „Stainless“, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 3,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	662500 3,5
GTIN	4013288107336
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Kovana stebila, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

Steblo Wera Lasertip iz plemenitega jekla s konično konico in **mikro grobim delom konice proti zdrs** (od vel. 3,5).

Standard:

DIN 5265 Form A

Napotek:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Tehnični opis

Dolžina rezila	100 mm
Debelina konice a	0,6 mm
Širina konice b	3,5 mm
celotna dolžina	181 mm
Oznaka proizvajalca	3335
Pogonski profil	Ploščati izvijač

Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Izvijač