



Garnitura ploščatih izvijačev za elektrikarje, zmanjšan Ø stebila, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Število izvijačev: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	663210 3
GTIN	4013288164537
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Stebila s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla s konično konico, cink fosfatirano. **Zmanjšan Ø stebila z vgrajeno zaščitno izolacijo** za nižje ležeče vijake in vzmetne elemente (Ø stebila = Ø izolacije v prednjem predelu stebila).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 663200: Vel. 3,5; 4; 5,5

Tehnični opis

Število izvijačev	3
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač

Vrsta izdelka	Izvijač
---------------	---------

Pribor

Ploščati izvijač za električarje, zmanjšan Ø stebela, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 4 mm	663200 4
Prijemalnik vijakov Tip 2	666425 2
Ploščati izvijač za električarje, zmanjšan Ø stebela, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm	663200 3,5
Ploščati izvijač za električarje, zmanjšan Ø stebela, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm	663200 5,5
Prijemalnik vijakov Tip 3	666425 3