



## Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Širina konice b: 6,5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	663100 6,5
GTIN	4013288027276
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Steblo s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Ročaj Kraftform** iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

**Steblo** iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane. Od vel. 5,5 je zunanji Ø izolacije enak širini konice (ugodno pri delu na ozkih mestih).

#### Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

### Tehnični opis

Debelina konice a	1,2 mm
Širina konice b	6,5 mm
Dolžina rezila	150 mm
celotna dolžina	255 mm
Konica	Lasertip

Oznaka proizvajalca	160 i VDE
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač