



Škarje za kable s prestavo VDE-izolirane, Celotna dolžina: 580mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	730600 580
GTIN	4003773021797
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Glava s srpastima reziloma in prestavo v glavi škarij, ročaja iz jeklenih cevi s prevleko iz umetne mase.

Glava polirana, ročaja **potopno izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Tehnični opis

za posamične vodnike	150 mm ²
za Ø večkratnih vodnikov	27 mm
celotna dolžina	580 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	potopno izolirane
Upravljanje	mehanske, dvoročne
Material	Ročaji: jeklena cev
Glava	Rezalna glava: kromvanadinovo električno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
z odpiralno vzmetjo	ne

Zamenljiva rezalna glava	da
Vrsta izdelka	Škarje

Pribor

Nadomestna rezkalna glava za kabelske škarje Celotna dolžina 580 mm	730610 580
---	------------