



Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Širina konice b: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	663100 8
GTIN	4013288191090
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Steblo s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane. Od vel. 5,5 je zunanji Ø izolacije enak širini konice (ugodno pri delu na ozkih mestih).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Tehnični opis

Širina konice b	8 mm
celotna dolžina	287 mm
Debelina konice a	1,2 mm
Dolžina rezila	175 mm

Konica	Lasertip
Oznaka proizvajalca	160 i VDE
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač