



## Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase, Širina konice b: 8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	662000 8
GTIN	7610733085781
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

Kovana stebila, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

**Močan ročaj „Classic“** iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

#### Standard:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Napotek:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijsača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

### Tehnični opis

Opis konice	5
Dolžina rezila	160 mm
Debelina konice a	1,2 mm
celotna dolžina	270 mm
Širina konice b	8 mm
Serija	Classic
Pogonski profil	Ploščati izvijsač
Vrsta izdelka	Izvijsač

