

**Izvijač za električarje, ploščati, Classic v celoti izoliran, Širina konice b: 2,5mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 663000 2,5    |
| GTIN                  | 7610733062393 |
| Razred artikla        | 63E           |

**Opis****Izvedba:**

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Ozek ročaj** s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

**Steblo** iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Steblo s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Uporaba:**

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za električarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

**Tehnični opis**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Debelina konice a | 0,4 mm                        |
| Opis konice       | 0                             |
| celotna dolžina   | 165 mm                        |
| Dolžina rezila    | 80 mm                         |
| Širina konice b   | 2,5 mm                        |
| Serija            | Classic VDE                   |
| Standard          | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |

Pogonski profil

Ploščati izvijač

Vrsta izdelka

Izvijač