



Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt®, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 731750 200 |
| GTIN | 4003773033165 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Zaradi posebnega ročičnega prenosa velika rezalna zmogljivost pri relativno majhni potrebni sili. Rezili sta induktivno kaljeni (64 HRC), Klešče črno atramentirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za žice natezne trdnosti do 2000 N/mm².

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| celotna dolžina | 200 mm |
| za klavirsko žico do Ø | 3,6 mm |
| za srednje trdo jekleno žico do Ø | 5,2 mm |
| za mehko jekleno žico do Ø | 6 mm |
| Oznaka proizvajalca | CoBolt® |
| Rezilo | kaljene |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase |
| Material | Krom-vanadijevo električno jeklo |
| Površina | črno atramentirane |
| z odpiralno vzmetjo | ne |

Vrsta izdelka

Rezalne klešče