

BAUDAT**Škarje za kable z ragljo, Celotna dolžina: 430mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 731220 430 |
| GTIN | 2050001009319 |
| Razred artikla | 76C |

Opis

Izvedba:

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom. Ne prihaja do zastrizenja saj je rezilo dvojno vodeno. Sprostitev oz. odpiranje klešč je možno v vsakem položaju.

Prednosti:

Kompaktna izvedba in lahka masa za boljšo zmogljivost rezanja.

Uporaba:

Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov. Primerno tudi za kable z armaturo iz tračnega jekla.

Material:

Rezili iz posebnega jekla. Kraki iz plemenitega jekla z ročaji iz umetne mase.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------------|
| za Ø večkratnih vodnikov | 55 mm |
| za posamične bakrene/aluminijaste vodnike | 450 / 500 mm ² |
| celotna dolžina | 430 mm |
| Funkcija raglje | da |
| Vrsta izdelka | Škarje |

