

**Velike škarje za kable VDE-izolirane, Celotna dolžina: 500mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 730450 500 |
| GTIN | 4003773026785 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Glava s srpastima reziloma, ročaja iz jeklenih cevi s prevleko iz umetne mase.

Glava polirana, ročaja **potopno izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|--|
| za Ø večkratnih vodnikov | 27 mm |
| za posamične vodnike | 150 mm ² |
| celotna dolžina | 500 mm |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Ročaj | potopno izolirane |
| Upravljanje | mehanske, dvoročne |
| Material | Ročaji: aluminijasta cev, visoka trdnost. |
| Glava | Rezalna glava: vanadinovo električno jeklo, kovano, kaljeno v olju |
| z odpiralno vzmetjo | ne |
| Vrsta izdelka | Škarje |

