



Garnitura izvijačev, ploščatih, z močnim ročajem „multicraft“, Število izvijačev: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	660910 6
GTIN	7610733085699
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim stebлом (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Ročaj Multicraft iz umetne mase, odporne na udarce (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

Prednosti:

- **Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.**
- **Brez izrivanja iz glave vijaka.**
- **Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.**
- **Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.**
- **Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgo trajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Oznaka za vrsto izvijača in velikost.**

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Vsebina:

Po 1 izvija ccaron; art. 660900: Vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Tehnični opis

Število izvijačev	6
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“ Širina konice b 4 mm	660900 4
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“ Širina konice b 13 mm	660900 13
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“ Širina konice b 3,5 mm	660900 3,5
Prijemalnik vijakov Tip 1	666425 1
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“ Širina konice b 10 mm	660900 10
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“ Širina konice b 6,5 mm	660900 6,5
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“ Širina konice b 5,5 mm	660900 5,5
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“ Širina konice b 8 mm	660900 8