

**BAUDAT****Škarje za kable z ragljo, Celotna dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	731050 300
GTIN	2050001005595
Razred artikla	76C

**Opis****Izvedba:**

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom. Ne prihaja do zastrizenja saj je rezilo dvojno vodeno. Sprostitev oz. odpiranje klešč je možno v vsakem položaju.

**Uporaba:**

Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov. Idealne za delo na utesnjenih mestih v stikalnih omarah in kabelskih kanalih.

**Material:**

Rezili iz posebnega jekla. Kraki iz jeklene pločevine z ročaji iz umetne mase.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	300 mm
za posamične bakrene/aluminijaste vodnike	250 / 320 mm <sup>2</sup>
za Ø večkratnih vodnikov	32 mm
Funkcija raglje	da
Vrsta izdelka	Škarje