



Akumulatorski vrtni vijačnik z zamenljivo vrtno glavo clic & go, Tip: GSR1215FC



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	P07223 GSR1215FC
GTIN	3165140847704
Razred artikla	00N

Opis

Izvedba:

Natančno delo tudi na težko dostopnih mestih zaradi kompaktne izvedbe **z držalom za vijačne nastavke** ali zamenljivim **ekscentričnim ali kotnim nastavkom**. Zamenljivi sistem s štirimi različnimi nastavki **FlexiClick** za različna dela. Udobna uporaba: nastavki ostanejo pri nastavitvi 16 različnih položajev v napravi.

Akumulatorski vrtni vijačnik Bosch

- **Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtni vijačnik 12 V z desnim/levim tekom.**
- **Dolga življenjska doba zaradi EC-motorja brez ščetk (ne 070240).**
- **Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitve zateznega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtiljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**
- **Zamenljive barvne zaponke Colorclips za lažje prepoznavanje naprave (ne 070240).**

Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom, brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073852 naprej in 073866.

Tehnični opis

Tipična uporaba	Strong
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 400 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v trdo	30 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	19 mm
Oznaka proizvajalca	GSR 12V-15 FC
Največji vrtilni moment v mehko	15 Nm
Masa	0,8 kg
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	0 - 10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 1,9 m/s ²
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1300 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Pakiranje	Sistemeski kovček (L-Boxx)
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik