



## Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt®, glava zakrivljena 20°, Celotna dolžina: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731755 200
GTIN	4003773066866
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zaradi posebnega ročičnega prenosa velika rezalna zmogljivost pri relativno majhni potrebni sili. Rezili sta induktivno kaljeni (64 HRC), Klešče črno atramentirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. **Glava zakrivljena za 20° za rezanje tik ob površini.**

#### Uporaba:

Za žice natezne trdnosti do 2000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

za mehko jekleno žico do Ø	6 mm
za srednje trdo jekleno žico do Ø	5,2 mm
za klavirsko žico do Ø	3,6 mm
celotna dolžina	200 mm
Oznaka proizvajalca	CoBolt®
Rezilo	kaljene
zakrivljena glava	20 stopinj
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Krom-vanadijevo električno jeklo

Površina	črno atramentirane
z odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče