

Garant**Ščipalne klešče za jekleno žico, Celotna dolžina: 190mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	731500 190
GTIN	4045197293404
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika, v celoti iz jekla, kovano v utopu. Z vijačnim členkom in odpiralno vzmetjo. Trdota rezil 64 HRC. Ročaja sta prevlečena s tanko PVC prevleko.

Uporaba:

Za rezanje jeklenih vrvi, večžilnih kablov ipd.

Material:

Kromvanadijevo posebno jeklo, kaljeno v olju.

Tehnični opis

za jeklene vrvi/mehko okroglo železo Ø	8 mm
celotna dolžina	190 mm
za jeklene vrvi (maksimalno 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
za okroglo železo (maksimalno 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

Pribor

Nadomestna vzmet

731501