



Škarje za kable, z dvokomponentno prevleko ročajev VDE-izolirane, Celotna dolžina: 165mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	730350 165
GTIN	4003773039648
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ročaji z **izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Ročaja z večkomponentno prevleko. Glava s srpastima reziloma. Ročaja z držalom iz umetne mase. Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Material:

Posebno orodno jeklo, utopno kovano.

Tehnični opis

celotna dolžina	165 mm
Zmogljivost rezanja	50 mm ²
Zmogljivost rezanja do Ø	15 mm
Varovanje vpenjanja	da
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Upravljanje	mehanske, enoročne
Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju

Površina	kromirane
z odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Škarje