



## Ščipalne klešče za jekleno žico, Celotna dolžina: 190mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731550 190
GTIN	4003773040651
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta oblika, v celoti iz jekla, kovano v utopu. Z vijačenim členkom in odpiralno vzmetjo. Trdota rezil 64 HRC. Ročaja sta prevlečena s tanko PVC prevleko.

Z odpiralno vzmetjo na notranji strani in vzvodom za fiksiranje. Dva vgrajena stiskalna profila za končnike bovdenov in jeklenih vrvi.

#### Uporaba:

Za rezanje jeklenih vrvi, večžilnih kablov ipd.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	190 mm
za okroglo železo (maksimalno 1200 N/mm <sup>2</sup> ) Ø	4 mm
za klavirsko žico Ø	2,5 mm
za jeklene vrvi (maksimalno 1600 N/mm <sup>2</sup> ) Ø	5 mm
Vrsta izdelka	Rezalne klešče