

BAUDAT**Ščipalne klešče za jeklene vrvi in kable, Celotna dolžina: 350mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731720 350
GTIN	2050001009333
Razred artikla	76C

Opis

Izvedba:

Srpasta rezila za varen, natančen rez. Noži PTFE s prevleko proti oprijemanju s posebej trdnimi rezili.

Prednosti:

Visoka stabilnost pri majhni masi.

Uporaba:

Za rezanje jeklenih vrvi, okroglega jekla kot tudi bakrenih in aluminijastih kablov.

Material:

Nož iz poboljšane krom-vanadijevega jekla. Kraki iz plemenitega jekla z ročaji iz umetne mase.

Tehnični opis

za kable do	20 mm ²
za jeklene vrvi/mehko okroglo železo Ø	8 mm
za jeklene vrvi do 1800 N/mm ² do Ø	6 mm
celotna dolžina	350 mm
Vrsta izdelka	Rezalne klešče