



Škarje za kable s prestavo, za Ø kabla: 52mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731100 52
GTIN	4003773043942
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom (enoročna uporaba). Ne prihaja do zastrženja saj je rezilo dvojno vodeno.

Uporaba:

Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov (tudi pletenic). Niso primerne za rezanje jeklenih žic, trdih aluminijastih zlitin, trdo vlečenih bakrenih vodnikov.

Material:

Rezili iz posebnega jekla, ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz umetne mase.

Napotek:

Pri posamičnih vodnikih je zmogljivost rezanja za pribl. 30 % manjša.

Tehnični opis

Za rezanje večkratnih vodnikov do	380 mm ²
celotna dolžina	280 mm
za Ø kabla	52 mm
Varovanje vpenjanja	da
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Upravljanje	mehanske, enoročne, princip raglje

Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Vrsta izdelka	Škarje

Pribor

Vrtljivi nož vklj. z vijakom in matico Primerno za Ø kabla 52 mm	731130 52
--	-----------