



## Škarje za kable s prestavo VDE-izolirane, za Ø kabla: 32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731150 32
GTIN	4003773026884
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom (enoročna uporaba). Ne prihaja do zastrženja saj je rezilo dvojno vodeno.

**Izolacija za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

#### Uporaba:

Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov (tudi pletenic). Niso primerne za rezanje jeklenih žic, trdih aluminijastih zlitin, trdo vlečenih bakrenih vodnikov.

#### Material:

Rezili iz posebnega jekla, ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz umetne mase.

#### Napotek:

Pri posamičnih vodnikih je zmogljivost rezanja za pribl. 30 % manjša.

### Tehnični opis

za Ø kabla	32 mm
celotna dolžina	250 mm
Za rezanje večkratnih vodnikov do	240 mm <sup>2</sup>
Varovanje vpenjanja	da
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Upravljanje	mehanske, enoročne, princip raglje
Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Vrsta izdelka	Škarje

---

## Pribor

Vrtljivi nož vklj. z vijakom in matico Primerno za Ø kabla 32 mm

731130 32