



Škarje za kable s prestavo VDE-izolirane, za Ø kabla: 60mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731150 60
GTIN	4003773075189
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom (enoročna uporaba). Ne prihaja do zastrženja saj je rezilo dvojno vodeno.

Izolacija za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Uporaba:

Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov (tudi pletenic). Niso primerne za rezanje jeklenih žic, trdih aluminijastih zlitin, trdo vlečenih bakrenih vodnikov.

Material:

Rezili iz posebnega jekla, ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz umetne mase.

Napotek:

Pri posamičnih vodnikih je zmogljivost rezanja za pribl. 30 % manjša.

Tehnični opis

za Ø kabla	60 mm
Za rezanje večkratnih vodnikov do	600 mm ²
celotna dolžina	320 mm
Varovanje vpenjanja	da
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Upravljanje	mehanske, enoročne, princip raglje
Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Vrsta izdelka	Škarje