

LINDSTRÖM

Stranske ščipalne klešče za elektronike, ovalna glava, KW, Celotna dolžina: 113mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 726280 113 |
| GTIN | 7314150052097 |
| Razred artikla | 73M |

Opis**Izvedba:**

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63 – 65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaji iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD.** Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material:

Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| celotna dolžina | 113 mm |
| Širina glave | 12,5 mm |
| Za rezanje bakrene žice do Ø | 0,2 - 1,25 mm |
| Dolžina rezila | 12,5 mm |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD |
| Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov |
| Material | Visokozmogljiva jeklena zlitina |
| Oblika glave | ovalna |
| Ročaj | Prevleka iz umetne mase |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Postopek izdelave | induktivno kaljeni rezili (63–65 HRC) |
| Površina | črno brunirane |
| Značilnost blagovnega imena | KW |
| z odpiralno vzmetjo | da |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |