



## Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava, W, Celotna dolžina: 125Hmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726440 125H
GTIN	4003773043720
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Koničasta oblika z močnim posnetim rezalnim robom za trde žice. Nastavljiv vijačni členek. Klešče brunirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	125 mm
Širina glave	10,5 mm
Dolžina rezila	14 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice	0,2 - 1 mm
Za rezanje trde jeklene žice	0,2 - 0,6 mm
Rezalni rob	močno posnetje rezalnih robov
Material	Posebno orodno jeklo
Oblika glave	koničaste

Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Površina	brunirani
Značilnost blagovnega imena	W
z odpiralno vzmetjo	da
z držalom za žico	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče