



## Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® z držalom za žico, KW, Celotna dolžina: 125mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726590 125
GTIN	4003773035398
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Iz nerjavnega jekla (INOX).

### Tehnični opis

Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Širina glave	13,5 mm
celotna dolžina	125 mm
Dolžina rezila	9 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice	0,2 - 1 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Material	Plemenito jeklo, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 54 HRC)
Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
z držalom za žico	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče