

LINDSTRÖM

Stranske ščipalne klešče za elektronike, ovalna glava, SFW, Celotna dolžina: 110mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726260 110
GTIN	7314150050987
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63 – 65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaji iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD.** Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material:

Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Tehnični opis

celotna dolžina	110 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,1 - 1,25 mm
Širina glave	10 mm
Dolžina rezila	10 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Material	Visokozmogljiva jeklena zlitina
Oblika glave	ovalna
Ročaj	Prevleka iz umetne mase

Postopek izdelave	induktivno kaljeni rezili (63–65 HRC)
Površina	črno brunirane
Značilnost blagovnega imena	SFW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče