



## Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, vitka glava, KW, Celotna dolžina: 125mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 726610 125    |
| GTIN                  | 4003773039778 |
| Razred artikla        | 73F           |

### Opis

#### Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

### Tehnični opis

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Širina glave                 | 12,5 mm                      |
| celotna dolžina              | 125 mm                       |
| Za rezanje bakrene žice do Ø | 0,2 - 1 mm                   |
| Dolžina rezila               | 9 mm                         |
| Rezalni rob                  | brez posnetja rezalnih robov |
| Material                     | Posebno orodno jeklo         |
| Oblika glave                 | ozek                         |
| Standard                     | DIN ISO 9654                 |
| Ročaj                        | Večkomponentna prevleka      |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Postopek izdelave           | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) |
| Površina                    | bruirani                                  |
| Značilnost blagovnega imena | KW  |
| z odpiralno vzmetjo         | da  |
| z držalom za žico           | ne  |
| Vrsta izdelka               | Rezalne klešče                            |