

LINDSTRÖM

Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava, SFW, Celotna dolžina: 110mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726340 110
GTIN	7314150051045
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63–65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaja iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD.** Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material:

Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Tehnični opis

celotna dolžina	110 mm
Širina glave	10 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,1 - 1,25 mm
Dolžina rezila	10 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Material	Visokozmogljiva jeklena zlitina
Oblika glave	koničaste
Ročaj	Prevleka iz umetne mase

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)
Površina	črno brunirane
Značilnost blagovnega imena	SFW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče