

LINDSTRÖM

**Čelne poševne ščipalne klešče za elektronike, dolge izžlebljene čeljusti, SFW,
Celotna dolžina: 118mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726880 118
GTIN	7314150051427
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63–65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaji iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD.** Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material:

Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Tehnični opis

Širina glave	10 mm
celotna dolžina	118 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 0,8 mm
Dolžina glave	18 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Členek	nastavljive
Izvedba čeljusti	dolge, izdolbljene
Ročaj	Prevleka iz umetne mase

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)
Material	Visokozmogljiva jeklena zlitina
Površina	črno brunirane
Značilnost blagovnega imena	SFW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče