



Sekač za zarezovanje, z zakrivljenim držalom, Celotna dolžina: 235mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	741450 235
GTIN	7610733220908
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Posebno vitko in upognjeno držalo (26×7 mm) **za več prostosti** in zato varnejše delo. Z dodatnim stranskim rezilom posebej primernim za zarezovanje. Sekači v celoti kaljeni in popuščani. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača. **Posebna kakovost**, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Specialna krom vanadijeva zlitina, lakirano z rdečo prašnato barvo.

Tehnični opis

Dolžina stranskega rezila	30 mm
Širina rezila	26 mm
celotna dolžina	235 mm
Masa	260 g
Vrsta izdelka	Sekač

Pribor

Univerzalni ročaj za zaščito rok	742810
----------------------------------	--------

