

**VBW****Ščipalne klešče za betonsko železo UNIBOLT®, Celotna dolžina: 1070mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	733500 1070
GTIN	4005887357502
Razred artikla	73L

## Opis

### Izvedba:

Ščipalna glava s prenosom in univerzalnimi noži. Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki. Kovane v utopu, omejevalni nastavek z velikim blažilnim območjem; lakirana cevna ročaja.

### Uporaba:

Za rezanje običajnih in zelo trdih jekel do 48 HRC (natezna trdnost pribl. 1600 N/mm<sup>2</sup>).

### Material:

Noži iz specialnega orodnega jekla, rezila so dodatno induktivno kaljena.

### Rezervni del:

Nadomestna rezalna glava art. 734110.

## Tehnični opis

za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm <sup>2</sup> do Ø	11 mm
za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	16 mm
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm <sup>2</sup> do Ø	10 mm
celotna dolžina	1070 mm
Zmogljivost rezanja	<48 HR
z omejljnim nastavkom	da
Oznaka proizvajalca	UNIBOLT®
Rezilo	kaljene
Material	Posebno orodno jeklo

Površina	rdeče lakirane
z nastavitvenim vijakom	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

---

## Pribor

Nadomestna glava, kompletno z vijaki Celotna dolžina 1070 mm	734110 1070
--	-------------