

**Garnitura svedrov forstner, v lesenem etuiju, Število svedrov: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	795160 6
GTIN	9002696303022
Razred artikla	76H

Opis**Izvedba:**

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.

Specialno jeklo; za običajno vrtanje v les, delno tudi v trdi les. Ostro obodno rezilo skrbi za slepe luknje brez poškodb materiala in obenem zmanjšuje nevarnost pregrevanja.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Vsebina:

Sestavljena iz art. 795150.

Vsebina:

Sveder art. 795150: po 1 kos vel. 20; 25; 30; 35; 40; 50

Tehnični opis

Število svedrov	6
Ø	20 mm
Ø	25 mm
Ø	30 mm
Ø	35 mm

Ø	40 mm
Ø	50 mm
Pakiranje	Leseni etui
Vrsta izdelka	Sveder za les

Pribor

Sveder forstner Ø svedra 40 mm	795150 40
Sveder forstner Ø svedra 30 mm	795150 30
Sveder forstner Ø svedra 20 mm	795150 20
Podaljšek za sveder za Ø držala 8 mm	795270 8
Podaljšek za sveder za Ø držala 10 mm	795270 10
Sveder forstner Ø svedra 35 mm	795150 35
Sveder forstner Ø svedra 25 mm	795150 25
Sveder forstner Ø svedra 50 mm	795150 50