



Ploščati sekač, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 740500 200 |
| GTIN | 4049002000676 |
| Razred artikla | 73U |

Opis

Izvedba:

S ploščatim ovalnim rezilom, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Standard:

DIN 6453.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|--------|
| celotna dolžina | 200 mm |
| Širina rezila | 24 mm |
| Masa | 370 g |
| Vrsta izdelka | Sekač |

Pribor

| | |
|----------------------------------|--------|
| Univerzalni ročaj za zaščito rok | 742810 |
|----------------------------------|--------|