

VBW**Cevne klešče, Ø cevi: 2col**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	810100 2
GTIN	4005887266507
Razred artikla	83E

Opis

Izvedba:

Švedska oblika s široko čeljustjo, zakrivljeno za 90°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

Material:

Specialno orodno jeklo, poboljšano, čeljust induktivno kaljena.

Tehnični opis

Ø cevi	2 col
celotna dolžina	560 mm
Območje vpenjanja	75,5 mm
Kot čeljusti	90 stopinj
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Posebno orodno jeklo
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

Pribor

Rebrasta matica Tip 2	810520 2
-----------------------	----------

