



Ploščati sekač, Celotna dolžina: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	740900 300
GTIN	7610733086856
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

S ploščatim ovalnim rezilom, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Specialna krom vanadijeva zlitina, lakirano z rdečo prašnato barvo.

Tehnični opis

celotna dolžina	300 mm
Širina rezila	28 mm
Masa	667 g
Vrsta izdelka	Sekač

Pribor

Univerzalni ročaj za zaščito rok	742810
----------------------------------	--------