

**Kotne cevne klešče (lažja izvedba), Ø cevi: 1.1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810400 1.1/2
GTIN	4045197167019
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	59 mm
celotna dolžina	425 mm
Ø cevi	2002-01-01 col
Kot čeljusti	45 stopinj
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga