

HOLEX**Cevne klešče (lažja izvedba), Ø cevi: 1.1/2col****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 810200 1.1/2 |
| GTIN | 4045197166982 |
| Razred artikla | 82A |

Opis**Izvedba:**

Švedska oblika s široko čeljustjo, zakrivljeno za 90°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

Material:

Specialno orodno jeklo, poboljšano, čeljust inductivno kaljena.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Območje vpenjanja | 59 mm |
| Ø cevi | 1.1/2 col |
| celotna dolžina | 410 mm |
| Kot čeljusti | 90 stopinj |
| Postopek izdelave | v celoti kovani |
| Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni |
| Material klešč | Posebno orodno jeklo |
| Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |